



iQ Lupenleuchte

E25100

Die modern und ergonomisch gestaltete iQ LED-Lupenleuchte verfügt über eine große, kristallklare Linse mit 1,75-facher Vergrößerung und 60 ultrahelle Daylight-LEDs zur optimalen Erkennung von Details.

Sie eignet sich ideal für den Einsatz in Industrie, Kliniken, Labors, Schönheitssalons und für Menschen mit Sehbehinderung.

Das flexible Gelenk zwischen dem Kopf und dem Federgelenkarm ermöglicht eine mühelose Bewegung mit großer Reichweite sowie eine präzise und stabile Positionierung.

Die 60 LEDs der iQ haben eine Lebenserwartung von bis zu 20.000 Stunden. Dies entspricht einer Nutzungsdauer von über 20 Jahren. Ein Austausch der Leuchtmittel ist nicht erforderlich.



60 LEDs



90% less
energy



FreeMotion™
Head-joint



Metal table
clamp



Powerful 7"
magnifier



iQ Lupenleuchte

E25100

Overview

- 60 hochwertige Daylight-LEDs
- 4-Stufen-Dimmer
- Leichte, 17,5 cm große Linse mit kratzfester Beschichtung
- „Quick-Lens-Swap“-Linsenwechselsystem für optional erhältliche 5-dpt- und 12-dpt-Linsen
- Frei und leicht beweglicher Kopf und Arm. Stabile Positionierung
- Verstärkter Arm mit gekapselten Gelenken, stabilen Verbindungen und Seitenverkleidungen
- Große Reichweite von max. 118 cm
- LEDs müssen niemals ausgetauscht werden 6.330 Lux bei 15 cm Abstand



Technical information

Packaging information

Item code	E25100
Colour box width	605mm (23.82 in)
Colour box depth	100mm (3.94 in)
Colour box height	460mm (18.11 in)
Total packed weight	4.6kg (10 lbs)
Products per carton	2

Product information

Assembled Width	23.0cm (9 in)
Assembled Height	57.0cm (22½ in)
Assembled Depth	90.0cm (35½ in)
Assembled Weight	3.8kg (8½ lbs)
Length of cable	2.5m
Main colour	Grey/White

Light output information

Light source type	LED
Total wattage	12.0w
Colour temperature	6,000 - 6,500K

Magnifier info

Main lens size	17.5cm (7 in)
Main lens magnification	1.75x

Contact us

The Daylight Company Ltd
Info.uk@daylightcompany.com
UK + 44 (0)20 8964 1200
FR 0825 00 49 46
DE 0800 329 2667

