



#### RE944-S2

- Bread Board soldable para zócalo de 28 pins
- Fibra de vidrio epoxídica FR4 1,50 mm
- Por un lado 35 µm de Cu
- Estañado en caliente
- Máscara de inhibidora de la soldadura
- Adaptador para zócalo de 28 pins a una distancia de 7,62 mm
- Espacio entre orificios 2,54 mm
- 14 nodos de soldadura de 3 orificios por lado y 2 x 14 nodos de soldadura de 2 orificios
- Cable conductor en forma de U
- Tamaño 46,99 x 42,54 mm