



RE945-S3

- Lötbares Bread Board für 40-Pin-Sockel
- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Einseitig 35 µm Cu
- Heißverzinkt
- Lötstopplack
- Adapter für 40-Pin-Sockel im Abstand 15,24 mm
- Raster 2,54 mm
- Je Seite 20 3-Loch-Lötinseln und 2 x 20 2-Loch-Lötinseln
- U-förmige Masseleitung
- Experimentierfeld im Raster 2,54 mm mit 12 x 16 Lötinseln Ø 2,20 mm
- Größe 54,61 x 88,26 mm

ver.20150129