

# 97 53 Selbsteinstellende Crimpzangen für Aderendhülsen mit Seiteneinführung



97 53 04



97 53 14



- **geringere Griffweite und verbesserte Ergonomie**
- zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4
- selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderendhülsegröße
- passend für alle Twin-Aderendhülsen im Kapazitätsbereich
- gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
- Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten
- hoher Bedienungskomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet

**97 53 04:**

- 20 % weniger Kraftaufwand beim Crimpen
- Vierkant-Pressung jetzt zusätzlich auch für Aderendhülsen bis zu 16 mm<sup>2</sup>
- Vierkant-Pressung für optimale Kontaktflächen im Klemmanschluss

**97 53 14:**

- Sechskant-Pressung mit einer Kapazitätsausweitung auf bis zu 10 mm<sup>2</sup>
- Sechskant-Pressung für beengte Anschlussmaße

Die kleine Crimpzange für Aderendhülsen mit zwei großen Vorteilen für den Anwender: - Automatische Selbsteinstellung auf die verwendete Aderendhülse: Das entlastet den Fachmann und bietet sicheres, zuverlässiges und schnelles Verkrimpen. - Erweiterte Anwendungsbereiche

Artikel-Nr.	EAN 4003773-			Zange	Griffe	Anwendung	Kapazität mm <sup>2</sup>	AWG	Anzahl der Nester	↔ mm	⚖ g
97 53 04	028017			brüniert	mit Mehrkomponenten-Hüllen	Aderendhülsen	0,08 - 10 + 16	28 - 5	1	180	405
97 53 14	041474			brüniert	mit Mehrkomponenten-Hüllen	Aderendhülsen	0,08 - 10,0	28 - 7	1	180	404

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Ersatzteile (3)

Artikel-Nr.	EAN	
97 59 30	4003773053965	Zugfeder für 97 53 4/5/8/9/14
97 59 31	4003773053972	Zugfeder für 97 53 4/5/8/9/14
97 59 32	4003773053989	Sicherungsringe fuer Modell 97 53 für 97 53 xx