

# Kabelschneider (Ratschenprinzip) für stahlarmierte Kabel (SWA-Kabel)



95 32 315 A



95 36 315 A



- **durchtrennt stahlarmierte Kabel bis zu einem Durchmesser von 45 mm / 380 mm<sup>2</sup> (z.B. 4 x 95 mm<sup>2</sup>) im Ein- und Zweihandbetrieb**
- **Robust. Handlich. Stabil.**
- einfache Handhabung durch geringes Gewicht (800 g) und kompakte Bauweise (315 mm Länge) – Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen möglich
- Schneiden mit Präzisionsschliff und induktiv gehärteter Schneidkante schneiden glatt und sauber ohne zu quetschen
- innovativer Dreigang-Zahnkranztrieb mit hoher Übersetzung
- mit Standfläche zum Auflegen beim Schneiden
- nicht zum Schneiden von ACSR-Kabeln und Drahtseilen geeignet!
- Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Werkzeug	Griffe	Ø mm	mm <sup>2</sup>	MCM	mm	g
95 32 315 A	078562	schwarz lackiert	mit Mehrkomponenten-Hüllen	45	380	750	315	800
95 36 315 A	078579	schwarz lackiert	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft	45	380	750	315	800

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Präzisionsgefräste und induktiv gehärtete Schneidkante



Beispiel eines stahlarmierten Kabels



Beispiel eines stahlarmierten Kabels

## Zubehör (2)

Artikel-Nr.	EAN	
95 39 315 A01	4003773078586	Schwenkmesser-Reparatursatz für 95 32 315 A und 95 36 315 A (Ratschenprinzip)
95 39 315 A02	4003773078593	Festmesser-Reparatursatz für 95 32 315 A und 95 36 315 A (Ratschenprinzip)