

## PRODUCT DATA SHEET / DATENBLATT

### P/N 624 950 3 023

**Crimping die set for use with the following hand tools or CM25 crimp machines**  
**Crimpeinheit für folgende Handwerkzeuge oder CM25 Crimpmaschinen**



P/N 624 000 6  
P/N 624 000 3



P/N 6370 0100 1 (EU)  
P/N 6370 0200 1 (GB)  
P/N 6370 0300 1 (USA)




P/N 636 025-1  
P/N 636 025-5  
P/N 636 025-6

**Description**  
**Bezeichnung**

Crimping die set 12.950 incl. wire stop and contact support

Crimpeinsatz 12.950 incl. Drahtanschlag und Kontaktabstützung

**Image**  
**Darstellung**



**Capacity mm<sup>2</sup> or AWG**  
**Kapazität mm<sup>2</sup> oder AWG**

0,2 – 1,0 mm<sup>2</sup>  
24 – 17 AWG

<b>Application (contact P/N)</b> <b>Anwendung (Kontaktnummer)</b>	Contact description	Manufacturer	P/N-Strip	P/N-Loose	Type	Range
	MCP 1.5	Tyco Electronics	1241372	1241373	Female	0,20 - 0,35
	MCP 1.5	Tyco Electronics	1241374	1241375	Female	0,50 - 1,00
	MCP 1.5	Tyco Electronics	1241376	1241377	Female	0,50 - 1,00
	MCP 1.5 (EDS)	Tyco Electronics	1241378	1241379	Female	0,20 - 0,35
	MCP 1.5 (EDS)	Tyco Electronics	1241380	1241381	Female	0,50 - AWG 20