

25 02 160


Pinza per meccanica - con becchi mezzotondi con tronchese (pinza per radiotecnici)



- Adatte per lavori di presa e taglio nel campo della meccanica fine
- Becchi mezzotondi, lunghi, terminanti a punta
- Punta zigrinate
- Con taglienti per filo metallico dolce, di media durezza e duro
- Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 61 HRC
- Acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini



Art. No.	25 02 160
EAN	4003773023166
Testa	pulita
Manici	rivestiti in materiale bicomponente
Forma	0
Esecuzione	bonderizzata nera
Valori di taglio filo di media durezza (diametro) Ø mm	2,5
Valori di taglio filo duro (diametro) Ø mm	1,6
T1 mm	9,0
W3 mm	16,5
W4 mm	3,0
T2 mm	2,5
L3 mm	50,0
Lunghezza mm	160
Peso netto g	144



Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

