

WE Lötstation

Einfach löten.

Einfach anschalten und starten. Digitale 70 W Lötstation mit **40% mehr Leistung** als vergleichbare Stationen im Markt. Der 70 W LötKolben garantiert schnelle Aufheiz- und Erholzeiten.

Diese Station wurde speziell für Universitäten, Schulen und Bildungseinrichtungen entwickelt. Sie bietet viele Software Features einer professionellen Lötstation, ist einfach zu bedienen und hält die Kosten niedrig. Natürlich kann sie auch für viele andere Tätigkeiten eingesetzt werden, wie Kabelkonfektionieren, Platinen bestücken und vieles mehr.



Merkmale und Vorteile

- › Benutzerfreundlicher LötKolben
- › Intuitive Navigation
- › Einfacher Lötspitzenwechsel und geringe Betriebskosten
- › Sichere Bedienung: EGB sicheres hitzebeständiges Silikonkabel
- › Temperaturstabilität und -verriegelung schützt die Lötspitze und das Bauteil für gleichbleibende Qualität der Lötstelle. Zuverlässige und wiederholbare Lötsergebnisse
- › Standby und automatischer Set-Back spart Energie und schont die Lötspitze
- › Passwortschutz schützt Einstellungen

Technische Daten

Abmessungen L x W x H	150 x 125 x 100 mm 5.91 x 4.92 x 3.94 inches
Spannung	230 V / 50 Hz; 120 V / 60 Hz
Leistung	70 W
Temperaturbereich	200°F–850°F; 100°C–450°C
Temperaturgenauigkeit	+/- 17°F, +/- 9°C
Temperaturstabilität	+/- 4°F, +/- 2°C
EGB sicher	Ja
Lötspitzenfamilie	ETA

WE Lötstation Lieferumfang

Bestell-Nr.	Beschreibung
T0053298699	WE 1 Lötstation 230 V WEP 70 LötKolben PH 70 Sicherheitsablage Lötspitze

Lötstation Lieferumfang

Bestell-Nr.	Beschreibung
T0058770714	WEP 70 Hülse
T0058770715	WEP 70 LötKolben
T0058770706	PH 70 Sicherheitsablage
TC205	Schwamm
	ET Lötspitzen Familie