

**SAK-Reihe
Q 10 SAK2.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie**

Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklemmen mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	Q 10 SAK2.5
Best.-Nr.	0368700000
Ausführung	SAK-Reihe, Querverbinder, für Querverbindungsflasche, Polzahl: 10
GTIN (EAN)	4008190107796
VPE	20 Stück

SAK-Reihe Q 10 SAK2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	60,6 mm	Breite (inch)	2,386 inch
Höhe	6 mm	Höhe (inch)	0,236 inch
Tiefe	20,5 mm	Tiefe (inch)	0,807 inch
Nettogewicht	17,5 g		

Bemessungsdaten

Nennstrom	24 A
-----------	------

Maße

Raster in mm (P)	6 mm
------------------	------

Systemkennwerte

Ausführung	für Querverbindungslosche	Tragschiene	keine
------------	---------------------------	-------------	-------

Werkstoffdaten

Werkstoff	CuSn	Farbe	grau
-----------	------	-------	------

weitere technische Daten

Befestigungsart	geschraubt	Einbauhinweis	Direktmontage
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein		

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC000489
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-11-40
eClass 6.2	27-14-11-40	eClass 7.1	27-14-11-40
eClass 8.1	27-14-11-40	eClass 9.0	27-14-11-40
eClass 9.1	27-14-11-40		

Produkthinweise

Hinweistext Technische Daten	Strombelastbarkeit über die Querverbindung max. 6 mm ² bis 41 A gegeben.
------------------------------	---

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD
-------------------	------------------------------