

25 06 160


Kargaburun Radyocu penseleri



- Hassas mekanik işleri için ideal
- Yassı yuvarlak, uzun, ucu sivrileşen çeneler
- Ağız yüzeyleri dişli
- Orta sert ve sert teller için olan kesici ile
- Kesicilere ek olarak indüksiyon sertleştirme uygulaması yapılmıştır, kesici sertliği yakl. 61 HRC
- Vanadin elektro çeliği, dövme çeliği, ço kademeli olarak yağda sertleştirilmiş



Ürün Nr.	25 06 160
EAN	4003773033806
Pense	Krom kaplama
Saplar	Çok komponentli kılıf izolasyonlu, VDE onaylı
Şekil	0
Kafa	
İzolasyon normu	IEC 60900 DIN EN 60900
Orta sert tel kesme değeri (çap) Ø mm	2,5
Sert tel kesme değeri (çap) Ø mm	1,6
T1 mm	9,0
W3 mm	16,5
W4 mm	3,0
T2 mm	2,5
L3 mm	50,0
Nominal ölçü	160 mm
Uzunluk mm	160
Net ağırlık g	146



Teknik değişiklikler ve yanlışlıklar hakkı saklıdır

