



Nase für maximale Sichtbarkeit beim Arbeiten in beengten Bereichen um 60 Grad gebogen. Biegt und Formt feine Drähte mühelos. Polierte Backeninnenseiten und gerundete Backenkanten verhindern Einkerbungen am Draht. Federbelastet zur Selbstöffnung. Gekrümmte Griffe bieten bessere Kontrolle über das Werkzeug.

Spezifikationen

Gesamtlänge: 120,7 mm (4,75 Zoll)

Backenlänge: 25,4 mm (1 Zoll)

Backenbreite: 10,3 mm (0,406 Zoll)

Backendicke: 6,4 mm (1/4 Zoll)

Schneidleistung: 32,5 mm (1,28 Zoll)

Durchmesser der Spitze: 1,58 mm (1/16 Zoll)

Grifffarbe: Hellblau

Griffoberfläche: Kunststoff-getaucht

Gewicht: 0,06 kg (0,13 lb)