

# WR 3000M

3-Kanal-Reworkstation, 360 W (400 W)  
Artikel Nr.: T0053368699N



## Benefits

- › 3-Kanal-Versorgungseinheit WR 3M mit LötKolben WP 80, EntlötKolben DSX 80 und HeißluftKolben HAP 200
- › Großes Allroundset für alle Reparaturaufgaben
- › EntlötKolben DSX 80: Gleiche Arbeitshaltung wie bei herkömmlichen LötKolben


Dazu empfehlen wir:



Löt Rauchabsaugungen



Löt Kolben



Reinigung




Vorheizplatten



Technical Data

Abmessungen L x B x H (mm)	280 x 240 x 103 mm
Abmessungen L x B x H (Inch)	11,02 x 9,45 x 4,06 Inch
Gewicht (ca) in kg	7,3 kg
Spannung	230 V
Leistung	360 W (400 W)
Kanäle	3
Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °C	50 - 550
Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °F	150 - 950
Temperaturgenauigkeit °C	±9
Temperaturgenauigkeit °F	±17
Temperaturstabilität °C	±2
Temperaturstabilität °F	±4
Potentialausgleichsbuchse	Über 3,5 mm Schaltklinkenbuchse (hart gerdet)
Display	LCD
Luftverbrauch l/min	---
Betriebsdruck in bar/psi	---
Fördermenge l/min	18
Unterdruck	0,7 bar

Owning the bench



PROFESSIONAL



FILTRATION



EREM



XCELITE