

# Comparateurs mécaniques

## Série 2



2110SB-10



2109SB-10

Caractéristiques	2109SB-10	2110SB-10	2110SB-70
Lecture continue			
Lecture 2 côtés			
Antichoc			
Graduations très espacées			
Protégé contre les proj. d'eau			
Monté sur rubis			

### Caractéristiques techniques

Précision : Norme constructeur

D'autres accessoires sont présentés aux pages 195 à 197.

Touches spéciales : voir pages 198 et 199

Canon renforcé pour éviter les blocages de crémaillère

### Accessoire de rechange

Réf 901312      Touche standard

Suffixe «B» = sans patte

Tous les comparateurs sont également disponibles avec un dos avec patte : Retirer le suffixe B à la référence.

Exemple : 2109S-10

Capacité	Graduation	Réf.	Lecture	1 tour de cadran	Précision	Répétabilité	Force de mesure max.	Poids	Nota
mm	mm			mm	$\mu\text{m}$	$\mu\text{m}$	N	g	
1	0,001	<b>2109SB-10</b>	0-100-0	0,2	$\pm 5$	0,5	1,5	139	
1	0,001	<b>2110SB-10</b>	0-100 (100-0)	0,1	$\pm 5$	0,5	1,5	140	
1	0,001	<b>2110SB-70</b>	0-100	0,1	$\pm 5$	0,5	1,5	141	

Réf.	A	B	C	D	F	G	H	I
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
<b>2109SB-10</b>	48,8	60,5	57,0	17,7	16,9	15,1	52	7,6
<b>2110SB-10</b>	48,8	66,5	57,0	17,7	16,9	21,1	52	7,6
<b>2110SB-70</b>	48,8	67,5	57,0	17,7	12,3	26,7	52	7,6

