

Informações sobre o produto

95 12 200

Tesoura para cabos elétricos

Com gume duplo



- Para cortar cabos de cobre e alumínio
- Não adequado para arame de aço e condutores de cobre trefilado duro
- Gumes temperados com retificação de precisão
- Corta liso e limpo sem esmagar
- A divisão do corte em corte dianteiro (revestimento isolante na área dianteira dos gumes) e corte traseiro (condutores na área traseira dos gumes) permite cortar cabos até Ø 20 mm com uma só mão
- Baixa aplicação de força através de multiplicação de transmissão favorável e especial geometria de gumes
- Proteção de fixação evita danificações de esmagamento
- Articulação aparafusada auto-fixante
- Aço especial para ferramentas, de qualidade extraordinária, forjado e temperado em óleo

Artigo nº	95 12 200
EAN	4003773047834
Tesoura	brunido
Cabos	com capas multicomponentes
Peso	324 g
Dimensões	200 x 123 x 21 mm

Características técnicas

Valor de corte cabo Cu, multifilar	70 mm ²
Valor de corte cabo Cu, multifilar	Ø 20 mm
AWG	2 / 0

eCl@ss 5.1.4	21040601
ETIM 5.0	EC000142
ETIM 6.0	EC000142
proficl@ss 6.0	EAD256c001
UNSPSC 13.1	23241616

Reservado alterações técnicas e erros



Corte final: Depois de cortar o isolamento com o perfil da frente, o corte da parte metálica do cabos é finalizado no perfil traseiro. Corte inicial no perfil da frente, corte final no perfil traseiro - para tornar o trabalho o mais fácil possível.