

Produktinformation

35 32 115 ESD

Elektronik-Greifzange ESD

DIN ISO 9655 DIN EN 61 340-5



- Präzisionszangen für feine Montagearbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
- Zum Greifen, Halten und Biegen
- Griffe elektrisch ableitend – dissipativ
- Durchgestecktes Präzisionsgelenk
- Glatt geschliffene Greifflächen
- Kanten sorgfältig entgratet
- Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
- Die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile
- Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Hüllen schwarz/grau
- Runde, spitze Backen
- Kugellager-Chromstahl, ölgehärtet




Allgemein

Artikel-Nr.	35 32 115 ESD
EAN	4003773024859
Kopf	spiegelpoliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	70 g
Abmessungen	115 x 71 x 17 mm
Norm	DIN ISO 9655 DIN EN 61 340-5
Reach	Nein
RohS	Nein

Technische Attribute

Backenlänge (B)	22,5 mm
Backendicke (am Gelenk) (D)	6,5 mm
Spitzenbreite (E)	2,0 mm
Spitzendicke (F)	1,0 mm
Kopfbreite (A)	11,0 mm
ESD	Ja



Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	EAA840c015
UNSPSC 13.1	27112149

Ersatzteile

35 99 01	Ersatz-Federn für Elektronikzangen, (2x)
----------	--

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

