

DI050N04PT N-Channel Power MOSFET N-Kanal Leistungs-MOSFET	I_{D25°C} = 50 A R_{DS(on)} < 5.7 mΩ T_{jmax} = 175°C	V_{DSS} = 40 V P_D = 25 W E_{AS} = 103 mJ
---	--	--

Version 2024-07-29

QFN3x3

SPICE Model & STEP File ¹⁾

Marking
304N055
Type/Typ

HS Code 85412100

Typical Applications

Power Management Units
Battery powered devices
Load Switches, Polarity Protection
Commercial / industrial grade
Suffix -Q: AEC-Q101 compliant ¹⁾
Suffix -AQ: in AEC-Q101 qualification ¹⁾

Features

Tiny, space saving package
Low profile height
Low on state resistance
Fast switching times
Low gate charge
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals ¹⁾

Mechanical Data ¹⁾

Taped and reeled
Weight approx.
Case material
Solder & assembly conditions



5000 / 13"
0.1 g
UL 94V-0
260°C/10s
MSL = 3

Typische Anwendungen

Stromüberwachungseinheiten
Batteriebetriebene Geräte
Lastschalter, Verpolschutz
Standardausführung
Suffix -Q: AEC-Q101 konform ¹⁾
Suffix -AQ: in AEC-Q101 Qualifikation ¹⁾

Besonderheiten

Winzige, platzsparende Bauform
Niedrige Bauhöhe
Niedriger Einschaltwiderstand
Schnelle Schaltzeiten
Niedrige Gate-Ladung
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien ¹⁾

Mechanische Daten ¹⁾

Gegurtet auf Rolle
Gewicht ca.
Gehäusematerial
Löt- und Einbaubedingungen

Maximum ratings ¹⁾

Grenzwerte ²⁾

			DI050N04PT/-AQ
Drain-Source voltage Drain-Source-Spannung	$V_{GS} = 0\text{ V (short)}$	V_{DSS}	40 V
Gate-Source-voltage continuous – Gate-Source-Spannung dauernd		V_{GSS}	± 20 V
Power dissipation – Verlustleistung	$T_C = 25^\circ\text{C}^{2)}$	P_{tot}	30 W
Drain current continuous Drainstrom dauernd	$T_C = 25^\circ\text{C}^{3)}$ $T_C = 100^\circ\text{C}^{3)}$	I_D	50 A 32 A
Peak Drain current – Drain-Spitzenstrom	³⁾	I_{DM}	220 A
Source current continuous Sourcestrom dauernd	$T_C = 25^\circ\text{C}^{3)}$	I_S	40 A
Peak Source current – Source-Spitzenstrom	$t_p = 10\text{ ms}$	I_{SM}	80 A
Single pulse avalanche energy Einzelpuls Avalanche-Energie (Fig. 1)	$I_{DS} = 20.3\text{ A}, V_G = 10\text{ V}$ $L = 0.5\text{ mH}, R_G = 25\ \Omega$	E_{AS}	103 mJ
Junction temperature – Sperrschichttemperatur		T_j	-55...+175°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_s	-55...+175°C

¹⁾ Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches
¹⁾ $T_A = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified – $T_A = 25^\circ\text{C}$, wenn nicht anders angegeben
²⁾ Measured towards heat sink area (Drain) – Gemessen zur Kühlfläche (Drain)
³⁾ Pulse width refer to SOA diagram – Pulsbreite siehe SOA-Diagramm

Characteristics (static)
Kennwerte (statisch)

		$T_j = 25^\circ\text{C}$	Min.	Typ.	Max.
Drain-Source breakdown voltage – Drain-Source-Durchbruchspannung $I_D = 250 \mu\text{A}$ $V_{GS} = 0 \text{ V (short)}$		$V_{(BR)DSS}$	40 V	–	–
Drain-Source leakage current – Drain-Source Leckstrom $V_{DS} = 0.8 \cdot V_{DSS}$ $V_{GS} = 0 \text{ V (short)}$		I_{DSS}	–	–	1 μA
Gate-Body leakage current – Gate-Substrat Leckstrom $V_{GS} = \pm 20 \text{ V}$ $V_{DS} = 0 \text{ V (short)}$		I_{GSS}	–	–	$\pm 100 \text{ nA}$
Gate-Source threshold voltage – Gate-Source Schwellspannung $V_{GS} = V_{DS}$ $I_D = 250 \mu\text{A}$		$V_{GS(th)}$	1 V	1.6 V	2.5 V
Drain-Source on-state resistance – Drain-Source Einschaltwiderstand $V_{GS} = 10 \text{ V}$ $I_D = 10 \text{ A}$ $V_{GS} = 4.5 \text{ V}$ $I_D = 5 \text{ A}$		$R_{DS(on)}$	–	4.6 m Ω –	5.7 m Ω 7 m Ω

Characteristics (dynamic)
Kennwerte (dynamisch)

		$T_j = 25^\circ\text{C}$	Min.	Typ.	Max.
Forward Transconductance – Übertragungsteilheit $V_{DS} = 5 \text{ V}$ $I_D = 5 \text{ A}$		g_{FS}	–	18.8 S	–
Input Capacitance – Eingangskapazität $V_{DS} = 20 \text{ V}$ $V_{GS} = 0 \text{ V}$ $f = 1 \text{ MHz}$		C_{iss}	–	3255 pF	–
Output Capacitance – Ausgangskapazität $V_{DS} = 20 \text{ V}$ $V_{GS} = 0 \text{ V}$ $f = 1 \text{ MHz}$		C_{oss}	–	260 pF	–
Reverse Transfer Capacitance – Rückwirkungskapazität $V_{DS} = 20 \text{ V}$ $V_{GS} = 0 \text{ V}$ $f = 1 \text{ MHz}$		C_{rss}	–	195 pF	–
Turn-On Delay & Rise Time – Einschaltverzögerung und Anstiegszeit $V_{DD} = 20 \text{ V}$ $I_D = 10 \text{ A}$ $V_{GS} = 10 \text{ V}$ $R_G = 3.3 \Omega$ (Fig. 1)		$t_{d(on)}$ t_r	–	22 ns 26 ns	–
Turn-Off Delay & Fall Time – Ausschaltverzögerung und Abfallzeit $V_{DD} = 20 \text{ V}$ $I_D = 10 \text{ A}$ $V_{GS} = 10 \text{ V}$ $R_G = 3.3 \Omega$ (Fig. 1)		$t_{d(off)}$ t_f	–	21 ns 3 ns	–
Total Gate Charge – Gesamte Gate-Ladung $V_{DD} = 20 \text{ V}$ $I_D = 10 \text{ A}$ $V_{GS} = 10 \text{ V}$		Q_g	–	70 nC	–
Gate-Source Charge – Gate-Source-Ladung $V_{DD} = 20 \text{ V}$ $I_D = 10 \text{ A}$ $V_{GS} = 10 \text{ V}$		Q_{gs}	–	10 nC	–
Gate-Drain Charge – Gate-Drain-Ladung $V_{DD} = 20 \text{ V}$ $I_D = 10 \text{ A}$ $V_{GS} = 10 \text{ V}$		Q_{gd}	–	13 nC	–
Intrinsic Gate resistance – Innerer Gatewiderstand $f = 1 \text{ MHz}$ $D \text{ open}$		R_{Gi}	–	0.5 Ω	–



Fig. 1

Test circuit for switching times (R) and avalanche energy (L)

 ("rise" and "fall" refer to I_D)

Testaufbau für Schaltzeiten (R)

und Avalanche-Energie (L)


 ("rise" and "fall" beziehen sich auf I_D)


Characteristics (diode)**Kennwerte (Diode)**








		$T_j = 25^\circ\text{C}$	Min.	Typ.	Max.
Forward voltage – Durchlass-Spannung $V_{GS} = 0\text{ V}$ $I_S = 10\text{ A}$		V_{SD}	–	–	1.2 V
Reverse recovery time – Sperrverzugszeit $I_S = 10\text{ A}$, $di/dt = -100\text{ A}/\mu\text{s}$		t_{rr}	–	16 ns	–
Reverse recovery charge – Sperrverzugsladung $I_S = 10\text{ A}$, $di/dt = -100\text{ A}/\mu\text{s}$		Q_{rr}	–	9 nC	–

Characteristics (thermal)**Kennwerte (thermisch)**

Thermal resistance junction to case Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse	R_{thc}	< 5 K/W ¹⁾
---	-----------	-----------------------

Dimensions - Maße [mm]

1 Measured towards heat sink area (Drain) – Gemessen zur Kühlfläche (Drain)



Disclaimer: See data book page 2 or [website](#)
Haftungsausschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

All rights reserved

The information presented in our data sheets and other documents is to the best of our knowledge true and accurate. It describes the type of component or application and shall not be considered as assured characteristics. No warranty or guarantee, expressed or implied is made regarding the capacity, delivery, performance or suitability of any product or circuit etc, neither does it convey any license under the patent rights of others.

Diotec reserves the right to make changes without further notice. However, regular updating of all product information is provided on our website ¹⁾. All Diotec products are sold and shipped subject to our "Standard Terms and Conditions of Business" ²⁾. The reproduction of all documents is prohibited without the expressed written permission of Diotec Semiconductor AG's Managing Board.

Disclaimer

1. All products described or contained are designed and intended for use in standard applications, so called commercial/industrial grade, requiring an ordinary level of reliability.

2. Some products are available with the special grades "AEC-Q101 compliant" respectively "AEC-Q101 qualified". These are automotive standards ³⁾.

3. Customers using these parts in applications requiring a special or specific grade of quality or reliability, such as (but not limited to) life supporting devices or systems, where failure or malfunction of the product may directly affect human life or health, are obliged to validate whether the use in such cases is appropriate.

Diotec does not assume any liability arising out of such applications or uses of its products. Usage in all such cases is on the own and sole risk of the customer.

4. Although Diotec continuously enhances the quality and reliability of its products, customers must incorporate sufficient safety measures in their designs, such as redundancy, fire containment, and anti-failure, so that personal injury, fire or environmental damage can be prevented. Diotec excludes explicitly every implied warranty or liability regarding the fitness of the products to any other than standard applications.

5. All information described or contained herein are subject to change without notice. Please contact Diotec to obtain the latest information before incorporating Diotec products into any design.

6. All information described and contained herein are intended only to enable the buyer to order Diotec's products. The information must not be used for any other purpose.

7. In the event that any product described or contained herein falls under the category of strategic products controlled by the German Federal Office of Economics and Export Control, this product must not be exported without obtaining an export license from the German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action in accordance with the valid laws.

Alle Rechte vorbehalten

Die Angaben in unseren Datenblättern und sonstigen Dokumenten sind nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Sie dienen jedoch allein der Beschreibung und sind nicht als zugesagte Eigenschaften im Rechts-Sinne zu verstehen. Es wird keine Gewähr bezüglich Liefermöglichkeit, Ausführung oder Einsatzmöglichkeit der Bauelemente übernommen, noch dass die angegebenen Bauelemente, Baugruppen, Schaltungen etc. frei von Schutzrechten sind.

Wir behalten uns Änderungen der aufgeführten Daten ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Änderungen werden jedoch regelmäßig auf unserer Internet-Seite veröffentlicht ¹⁾. Verkauf und Lieferung von Diotec-Produkten erfolgt gemäß unseren "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" ²⁾. Die Vervielfältigung aller Dokumente ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Vorstandes der Diotec Semiconductor AG gestattet.

Haftungsausschluss

1. Alle beschriebenen oder enthaltenen Produkte sind für den Gebrauch in Standardanwendungen mit einem gewöhnlichen Zuverlässigkeitsniveau entworfen und bestimmt, bekannt als kommerziell/industrielle Anwendungen.

2. Einige Produkte sind mit den speziellen Qualifikationen „AEC-Q101 konform“ oder „AEC-Q101 qualifiziert“ erhältlich. Dies sind Automotive-Standards ³⁾.

3. Falls diese Produkte in Anwendungen verwendet werden sollen, die einen besonderen Grad der Qualität oder Zuverlässigkeit erfordern, z. B. (aber nicht begrenzt auf) lebenserhaltende Geräte oder Systeme, bei denen durch Ausfall oder eine Störung des Produktes menschliches Leben oder Gesundheit direkt beeinflusst werden kann, ist der Anwender verpflichtet sicherzustellen, dass der beabsichtigte Gebrauch des vorgesehenen Produktes unbedenklich ist.

Diotec übernimmt keine Haftung die sich aus solchen Anwendungen oder der Verwendung der Produkte ergibt. Der Gebrauch für alle solche Anwendungen erfolgt auf eigenes und ausschließliches Risiko des Anwenders.

4. Obwohl Diotec die Qualität und die Zuverlässigkeit seiner Produkte beständig erhöht, müssen Kunden ausreichende Sicherheitsvorkehrungen in ihren Designs vornehmen – wie Redundanz, Feuereindämmung und Ausfallschutz – damit Personenschäden, Feuer oder Umweltschädigung verhindert werden können. Diotec schließt ausdrücklich jede implizierte Garantie oder Verbindlichkeit aus, welche die Eignung der Produkte zu irgendwelchen anderen als Standardanwendungen betrifft.

5. Alle Informationen, die hier beschrieben oder enthalten sind, können jederzeit ohne jede Benachrichtigung geändert werden. Vor Einsatz eines Diotec Produktes in irgendeiner Anwendung sind bei Diotec die neuesten Informationen einzuholen.

6. Alle Informationen, die hier beschrieben oder enthalten sind, sollen dem Kunden nur ermöglichen, Diotec Produkte zu bestellen. Die Informationen dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden.

7. Sollte ein hier beschriebenes oder enthaltenes Produkt unter Beschränkungen fallen, die durch das deutsche Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle geregelt werden, darf dieses Produkt in Übereinstimmung mit den gültigen Gesetzen nicht ohne Exportgenehmigung vom deutschen Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz exportiert werden.

1 Refer to <http://diotec.com/> "Products/Product Changes" respectively "News/Datasheets"
Siehe <http://diotec.com/> „Produkte/Produktänderungen“ bzw. „News/Datenblätter“

2 Refer data book or <http://diotec.com/> "Company" – Siehe Datenbuch oder <http://diotec.com/> „Unternehmen“

3 Refer to <http://diotec.com/> "Products/Information/Qualification/Commercial Grade and AEC-Q101"
Siehe <http://diotec.com/> „Produkte/Informationen/Qualifizierung/Standard und AEC-Q101“