

**DMX CONTROLLED  
384 LED RGB+W STROBE**



**FLASH-COLOR-STROBE**

**Powerful color strobe which is divided into 32 color and 16 white segments controlled by the numerous DMX channels.**

**FEATURES**

- 6/9/64/112 DMX channels
- 256 3-in-1 RGB LEDs distributed over 32 segments
- 128 white LEDs distributed over 16 segments
- Many pre-programmed effects and sequences
- Linear dimmer 0-100%
- Operating modes: DMX, auto, master-slave and sound controlled
- Forced air cooling
- Supplied with mounting bracket

Power supply .....	110-240V~ 50/60Hz
Consumption .....	100W
Beam angle .....	135°
Light source .....	256x 3-in-1 RGB LED type 5050
.....	spread over 32 segments
.....	& 128x white LED type 5730 spread over 16 segments
Strobe .....	0 - 25 flashes/sec.
Dimensions .....	320 x 160 x 75mm
Weight .....	1.85kg



CODE: **16-2107**  
EAN: **5420047142078**



**LOGISTIC VALUES / VALEURS LOGISTIQUES**

Height / Hauteur .....	22,5cm
Width / Largeur .....	38,0cm
Depth / Profondeur .....	11,5cm
Volume .....	0,010m <sup>3</sup>
Net weight / Poids net .....	1,850kg
Gross weight / Poids brut .....	2,5kg
Carton qty / Colisage .....	8 pcs.

**STROBOSCOPE DMX  
A 384 LED COULEUR RGB+W**



**FLASH-COLOR-STROBE**

**Stroboscope puissant de couleur qui est divisé en 32 segments de couleurs et 16 segments blancs qui sont commandés par les nombreux canaux DMX.**

**FEATURES**

- 6/9/64/112 canaux DMX
- 256 LED RGB 3-en-1 réparties sur 32 segments
- 128 LED blanches réparties sur 16 segments
- De nombreux effets et séquences préprogrammés
- Dimmer linéaire 0-100%
- Modes de fonctionnement : DMX, auto, maître-esclave et contrôlé par le son
- Refroidissement par air pulsé
- Livré avec étrier de montage

Alimentation.....	110-240V~ 50/60Hz
Consommation.....	100W
Angle du faisceau.....	135°
Source lumineuse.....	256 LED RGB 3-en-1 type 5050
	..... réparties sur 32 segments
	..... 128 LED blanches type 5730 réparties sur 16 segments
Stroboscope.....	0 - 25 flashes/sec.
Dimensions.....	320 x 160 x 75mm
Poids.....	1.85kg



CODE: **16-2107**  
EAN: **5420047142078**



**LOGISTIC VALUES / VALEURS LOGISTIQUES**

Height / Hauteur .....	22,5cm
Width / Largeur.....	38,0cm
Depth / Profondeur.....	11,5cm
Volume .....	0,010m <sup>3</sup>
Net weight / Poids net.....	1,850kg
Gross weight / Poids brut .....	2,5kg
Carton qty / Colisage .....	8 pcs.

## ESTROBOSCOPIO DMX DE 384 LED COLOR RGB+W



## FLASH-COLOR-STROBE

Estroboscopio potente de color, dividido en 32 segmentos de colores y 16 segmentos blancos, controlados por sus numerosos canales DMX.

### FEATURES

- 6/9/64/112 canales DMX
- 256 LED RGB 3-en-1 repartidos en 32 segmentos
- 128 LED blancos repartidos en 16 segmentos
- Con numerosos efectos y secuencias preprogramadas
- Dimmer lineal 0-100%
- Modos de funcionamiento: DMX, auto, maestro-esclavo y controlado por el sonido
- Refrigeración por aire forzado
- Entregado con escuadra de montaje

Alimentación .....	110-240V~ 50/60Hz
Consumo .....	100W
Angulo de apertura .....	135°
Fuente luminosa .....	256 LED RGB 3-en-1 tipo 5050
.....	repartidos en 32 segmentos
.....	128 LED blancos tipo 5730 repartidos en 16 segmentos
Estroboscopio .....	0 - 25 flash/seg.
Dimensiones .....	320 x 160 x 75mm
Peso .....	1.85kg



CODE: **16-2107**  
EAN: **5420047142078**



### LOGISTIC VALUES / VALEURS LOGISTIQUES

Height / Hauteur .....	22,5cm
Width / Largeur .....	38,0cm
Depth / Profondeur .....	11,5cm
Volume .....	0,010m <sup>3</sup>
Net weight / Poids net .....	1,850kg
Gross weight / Poids brut .....	2,5kg
Carton qty / Colisage .....	8 pcs.