



2-WAY ACTIVE SPEAKER BOXES
12"/30cm 800W
15"/38cm 1000W



FEATURES

- Professional full-range box in an ABS cabinet
- Class D amplifier
- DSP display
- DSP, Classic, Pop, Jazz, Normal + Custom mode
- In Custom mode, the DSP is programmable manually or by a software via USB
- Bluetooth
- 2 Combo inputs, one of which with LINE/MIC selector
- Input gain control
- XLR line output
- Separate volume controls on every input
- Two inserts for stand mounting: upright and tilted
- Slanted shape for tilt or stage monitor

Power supply	90-240V~ 50/60Hz
Consumption	480W
Woofers	12"/30cm / 15"/38cm
Max power	800W / 1000W
RMS power	350W + 50W
SPL max.	124.5dB / 126dB
Sensitivity	96dB / 97dB
Voice coil	2.5" 60oz
Tweeter	1.35" / 1.75" titanium driver
Frequency response	50Hz - 19kHz / 45Hz - 20kHz
Dimensions	360 x 350 x 610mm
Weight	15kg / 20.5kg

BST® IS A REGISTERED TRADE MARK OF LOTRONIC SA

PRO12DSP / PRO15DSP

CODE: **17-2837** / **17-2838**
 EAN: **5420047142337** / **5420047142344**



LOGISTIC VALUES / VALEURS LOGISTIQUES

Height / Hauteur	66,8 / 77,0cm
Width / Largeur	41,5 / 51,0cm
Depth / Profondeur	40,5 / 44,0cm
Volume	0,112 / 0,173m ³
Net weight / Poids net	15,0 / 20,5kg
Gross weight / Poids brut	17,0 / 22,5kg
Carton qty / Colisage	1 pcs.



ENCEINTES ACTIVES PROFESSIONNELLES AVEC DSP 2 VOIES
12"/30cm 800W
15"/38cm 1000W



FEATURES

- Enceinte large bande en ABS
- Amplificateur de classe D
- Affichage DSP
- Modes DSP, Classic, Pop, Jazz, Normal + Custom
- En mode Custom, le DSP est programmable manuellement ou par logiciel via USB
- Connectivité Bluetooth
- 2 entrées Combo dont une avec sélecteur LINE/MIC
- Réglage du gain d'entrée
- Sortie Ligne par XLR
- Contrôle de volume sur chaque entrée
- Double embase pour pied: droit ou incliné
- Forme adaptée à une utilisation au sol comme retour de scène

Alimentation.....	90-240V~ 50/60Hz
Consommation.....	480W
Boomer.....	12"/30cm / 15"/38cm
Puissance max.....	800W /1000W
Puissance RMS	350W + 50W
SPL max.....	124.5dB / 126dB
Sensibilité.....	96dB / 97dB
Bobine mobile.....	2.5" 60oz
Tweeter.....	1.35"/1.75" titanium driver
Réponse en fréquence.....	50Hz - 19kHz
Dimensions.....	360 x 350 x 610mm / 430 x 380 x 715mm
Poids.....	15kg / 20.5kg

BST® IS A REGISTERED TRADE MARK OF LOTRONIC SA

PRO12DSP / PRO15DSP

CODE: **17-2837** / **17-2838**
 EAN: **5420047142337** / **5420047142344**



LOGISTIC VALUES / VALEURS LOGISTIQUES

Height / Hauteur	66,8 / 77,0cm
Width / Largeur.....	41,5 / 51,0cm
Depth / Profondeur.....	40,5 / 44,0cm
Volume	0,112 / 0,173m ³
Net weight / Poids net.....	15,0 / 20,5kg
Gross weight / Poids brut	17,0 / 22,5kg
Carton qty / Colisage	1 pcs.



ALTAVOCES ACTIVOS PROFESIONALES CON DSP 2 VIAS
12"/30cm 800W
15"/38cm 1000W



FEATURES

- Baffle de banda ancha en ABS
- Amplificador de clase D
- Display para DSP
- Modos DSP, Classic, Pop, Jazz, Normal + "Custom"
- En el modo personalizado, el DSP es programable manualmente o por un software a través de USB
- Conectividad Bluetooth
- 2 entradas Combo, una de ellas con selector LINEA/MIC
- Ajuste de ganancia de entrada
- Salida línea XLR
- Control de volumen en cada entrada
- Doble agujero para trípode, recto e inclinado
- Forma adaptada para utilización en suelo, cómo retorno de escenario

Alimentación	90-240V~ 50/60Hz
Consumo	480W
Woofers	12"/30cm / 15"/38cm
Potencia max.	800W / 1000W
Potencia RMS	350W + 50W
SPL max.	124.5dB / 126dB
Sensibilidad.....	96dB / 97dB
Bobina móvil.....	2.5" 60oz
Tweeter	1.35" / 1.75" titanium driver
Respuesta en frecuencia	50Hz - 19kHz
Dimensiones	360 x 350 x 610mm / 430 x 380 x 715mm
Peso	15kg / 20.5kg

BST® IS A REGISTERED TRADE MARK OF LOTRONIC SA

PRO12DSP / PRO15DSP

CODE: **17-2837** / **17-2838**
 EAN: **5420047142337** / **5420047142344**



LOGISTIC VALUES / VALEURS LOGISTIQUES

Height / Hauteur	66,8 / 77,0cm
Width / Largeur	41,5 / 51,0cm
Depth / Profondeur	40,5 / 44,0cm
Volume	0,112 / 0,173m ³
Net weight / Poids net.....	15,0 / 20,5kg
Gross weight / Poids brut	17,0 / 22,5kg
Carton qty / Colisage	1 pcs.